



MAXX Isi2

UNIWERSALNY, WYSOKO WYDAJNY ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA POSADZEK

Wysoko skoncentrowany produkt niepodlegający oznakowaniu*, niewymagający szczegółowych szkoleń z zakresu BHP, z mniejszą ilością dokumentacji, mniejszymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania produktów oraz niższymi kosztami związanymi z użytkowaniem i magazynowaniem produktu.

Wydajność

- ▲ Gładka powłoka ochronna zmniejsza przywieranie zabrudzeń i poprawia wygląd podłogi
- ▲ Doskonała odporność na zarysowania, ślady od butów oraz zabrudzenia w ciągach komunikacyjnych
- ▲ Łatwość nakładania i tworzenia ochronnego filmu


Efektywność

- ▲ Nakładanie produktu tuż po usunięciu starych powłok polimerowych oszczędza czas i zmniejsza koszty zabezpieczenia podłóg
- ▲ Długotrwała ochrona zapewniająca wysoki połysk oraz niskie koszty konserwacji
- ▲ Łatwość stosowania i odnawiania

Bezpieczeństwo

- ▲ Formuła niezawierająca soli metali oraz plastyfikatorów TBEP gwarantuje minimalny wpływ na środowisko naturalne oraz jakość powietrza w pomieszczeniach
- ▲ Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków ochrony osobistej
- ▲ System oznakowania kolorami gwarantuje użycie właściwego produktu do danego zastosowania

Certyfikowany zgodniednie z DIN 18032**



* Zgodnie z przepisami CLP

** Przeznaczony do hal sportowych w celu zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia

Właściwości nowego produktu MAXX Isi2

- Nowa generacja polimerów.
- Zwiększona zdolność adhezji dzięki specjalnym składnikom.
- Pozostała wilgoć posadzki nie powoduje uszkodzenia powłoki polimeru.




Zabezpieczenie wilgotnych podłóg z linoleum

Zalecenia dotyczące zastosowania

- Przeznaczony do stosowania do wszystkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem podłóg drewnianych, laminowanych, wykładzin tekstylnych oraz podłóg nieprzeznaczonych do nakładania powłok polimerowych. Doskonale sprawdza się w przypadku podłóg z linoleum w szkołach, przedszkolach i innych placówkach publicznych o dużym natężeniu ruchu.

Instrukcja użycia:



1. Sprawdzić plan higieny w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania produktu.
2. Dokładnie usunąć z podłogi brud i stare powłoki polimerowe. Doskonałe rezultaty usuwania starych powłok polimerowych gwarantuje zastosowanie produktu Maxx Forte2.
3. W przypadku podłóg z linoleum, o powierzchni porowatej lub zużytej pozostawić podłogę do wyschnięcia przez 30 minut po zakończeniu usuwania starych powłok polimerowych. Nałożyć 2-3 warstwy środka MAXX Isi2 w postaci nierozcieńczonej na podłogę przy użyciu systemu Rasant. Pozostawić każdą warstwę do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy.
4. Do codziennego mycia posadzek zabezpieczonych powłoką ochronną zalecamy stosowanie produktu MAXX Indur2 do mycia ręcznego i produktu MAXX Magic2 do mycia maszynowego.

SPECJALNE WSKAZÓWKI/INFORMACJE:

Ustawić znaki ostrzegawcze „Uwaga mokra podłoga” i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia podłogi.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Karta charakterystyki produktu dla użytkowników profesjonalnych dostępna jest na życzenie klienta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w miejscu o temperaturze dodatniej.

Wartość pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	NR ARTYKUŁU	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
MAXX Isi2	9084620	2 x 5 l butelka